

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, Ø D / Zeff: 50/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	LO.. 130708
Skruvsats för vändskär	219882 (15IP; 3,0 Nm)
total längd $L_{tot}$	70 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	47 mm
FästhålsØ	27 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	3
Serie	Power Tang
Antal vändskärsplattor	12

Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Skruvsats för vändskär10 delar	219882
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0