

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, Ø D / Zeff: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215126 63/5
GTIN	4045197861504
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	LO.. 130708
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	5
Skär-Ø $D_c$	63 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	75 mm
Skruvsats för vändskär	219882 (15IP; 3,0 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \text{ max}}$	59 mm
Serie	Power Tang

Antal vändskärspaltor	25
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Skruvsats för vändskär10 delar	219882