

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickej rn/alum.), VHM, Typ: D0807****Best llningsdata**

Ordernummer	540709 D0807
GTIN	4045197522504
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utf rande:**

Skaft-  6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av f rstklassiga h rdmetallkvaliteter med h g seghet och maximal sk rkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter  r st rre  n skaftets diameter  r skaftet tillverkat av st l. Annars  r  ven skaftet av h rdmetall. **Form D kula** (KUD)

Anv ndningsdata:

L mpliga f r praktiskt taget alla material, b de vid manuell anv ndning och i industrirobotar. F r avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft- : 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud- : 8 mm

Huvud ngd L₁: 7 mm

totall ngd: 47 mm

Skaft- : 6 mm

Teknisk beskrivning

Form	D0807
Formbeskrivning	Kulform
Huvud-�	8 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickej�rn / aluminium)
f�rkortning tandning	Z9
totall�ngd	47 mm

Huvudängd L ₁	7 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil