

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
Huvudängd L ₁	33 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Spännjärn	259038 4
Underläggsplatta	259031 22
Skaftmått	25 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 6
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
ISO-kod hållare	MCLNR/L 2525M12
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännjärn Typ 4	259038 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 22	259031 22
Skruv för underläggsplatta Typ 6	259025 6
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500