

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 23
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	CN.. 1606..
Huvudängd L ₁	34 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 7
Skaftmått	32 mm
ISO-kod hållare	MCLNR/L 3232P16
totallängd L	170 mm
Spännjärn	259038 4
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännjärn Typ 4	259038 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 23	259031 23
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Skruv för underläggsplatta Typ 7	259025 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500