

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	MCLNR/L 3232P19
Skaftmått	32 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 8
Huvudängd L ₁	40 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Skruv för fastspänningsanordning	259021 5
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Spännjärn	259038 5
Vändskärsstorlek	19 mm
Underläggsplatta	259031 24
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Spännjärn Typ 5	259038 5
Skruv för fastspänningsanordning Typ 5	259021 5
Skruv för underläggsplatta Typ 8	259025 8
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Underläggsplatta Typ 24	259031 24
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600