

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Passande vändskär	CN.. 1204..
Underläggsplatta	259031 22
Skaftmått	32 mm
totallängd L	170 mm
Spännjärn	259038 4
Skruv för underläggsplatta	259025 6
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	34 mm
ISO-kod hållare	MCLNR/L 3232P12
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Spännjärn Typ 4	259038 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 6	259025 6
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Underläggsplatta Typ 22	259031 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500