

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 1606..
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
totallängd L	150 mm
Skaftmått	25 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 7
Underläggsplatta	259031 23
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännjärn	259038 4
ISO-kod hållare	MCLNR/L 2525M16
Huvudängd L ₁	33 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 23	259031 23
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 7	259025 7
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Spännjärn Typ 4	259038 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500