

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CN.. 1606..
ISO-kod hållare	MCLNR/L 3232P16
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Underläggsplatta	259031 23
Skruv för underläggsplatta	259025 7
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännjärn	259038 4
Skaftmått	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	34 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 23	259031 23
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 7	259025 7
Spännjärn Typ 4	259038 4
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500