

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 6
Underläggsplatta	259031 7
Fjäderstift-sats	259047 3
Huvudängd L ₁	25 mm
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	PDNNR/L 1616H11
Hävarm	259015 7
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	100 mm
Fjäder-sats	259044 4
Funktionsbredd L ₄	8 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 7	259015 7
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500