

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	20 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Underläggsplatta	259031 7
ISO-kod hållare	PDNNR/L 2020K11
Funktionsbredd L ₄	10 mm
Fjäder-sats	259044 4
Hävarmsskruv	259018 6
totallängd L	125 mm
Hävarm	259015 7
Passande vändskär	DN.. 1104..
Huvudängd L ₁	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskriv Typ 6	259018 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarm Typ 7	259015 7
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Momentskrivdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500