

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 2
Huvudängd L ₁	37 mm
totallängd L	150 mm
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Hävarmsskruv	259018 7
Vändskärsstorlek	15 mm
Skaftmått	25 mm
Hävarm	259015 8
Passande vändskär	DN.. 1506..
Fjäderstift-sats	259047 2
ISO-kod hållare	PDNNR/L 2525M15
Underläggsplatta	259031 28
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarm Typ 8	259015 8
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500