

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 2
Skaftmått	32 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
Huvudängd L ₁	37 mm
Underläggsplatta	259031 28
Fjäderstift-sats	259047 2
Funktionsbredd L ₄	16,8 mm
totallängd L	170 mm
Hävarm	259015 8
ISO-kod hållare	PDNNR/L 3232P15
Hävarmsskruv	259018 7
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskriv Typ 7	259018 7
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Hävarm Typ 8	259015 8
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500