

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäder-sats	259044 4
Skaftmått	16 mm
Underläggsplatta	259031 7
ISO-kod hållare	PDNNR/L 1616H11
Vändskärsstorlek	11 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Hävarm	259015 7
Passande vändskär	DN.. 1104..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	8 mm
totallängd L	100 mm
Hävarmsskruv	259018 6
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Hävarm Typ 7	259015 7
Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500