

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	PDNNR/L 2020K11
Fjäder-sats	259044 4
Vändskärsstorlek	11 mm
Hävarmsskruv	259018 6
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	10 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Hävarm	259015 7
Fjäderstift-sats	259047 3
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Underläggsplatta	259031 7
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Hävarm Typ 7	259015 7
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500