

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 6
totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	PDNNR/L 2525M11
Vändskärsstorlek	11 mm
Hävarm	259015 7
Huvudängd L ₁	29 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Fjäder-sats	259044 4
Underläggsplatta	259031 7
Skaftmått	25 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarm Typ 7	259015 7
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500