

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
Hävarm	259015 8
Skaftmått	25 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Huvudängd L ₁	37 mm
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Underläggsplatta	259031 28
ISO-kod hållare	PDNNR/L 2525M15
Hävarmsskruv	259018 7
Passande vändskär	DN.. 1506..
Fjäder-sats	259044 2
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Hävarm Typ 8	259015 8
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500