

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DN.. 1506..
Underläggsplatta	259031 28
Vändskärsstorlek	15 mm
Funktionsbredd L ₄	16,8 mm
Skaftmått	32 mm
totallängd L	170 mm
Huvudängd L ₁	37 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 8
Hävarmsskruv	259018 7
Fjäder-sats	259044 2
ISO-kod hållare	PDNNR/L 3232P15
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	63 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 8	259015 8
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500