

**Diamant-kapskiva, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563490 115
GTIN	4007220806029
Artikelklass	55K

Beskrivning**Utförande:**

Enskiktad **galvanisk belagd diamantkapskiva med skyddssegment på sidorna**. Hög avverkning tack vare stora spånutrymmen. Total skivbredd 2,0 mm, stamblad av stål 1,0 mm.

Användningsdata:

För kapning, kantklippning och tillklippning av fiberarmerad plast (kolfiber-/glasfiberarmerad plast) med vinkelslipmaskiner (storlek 115/125) eller rakslipmaskiner (storlek 50/75) med hylsdorn nr 563496.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Form	1A1
Stambladets bred	1 mm
Kornstorlek	D427
skivbredd	2 mm
skiv-Ø	115 mm

maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	fiberarmerad plast
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		