

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Fjäder-sats	259044 2
Underläggsplatta	259031 20
Hävarmsskruv	259018 2
Funktionsbredd L ₄	17 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Huvudängd L ₁	28 mm
Passande vändskär	SN.. 1204..
Hävarm	259015 2
Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	PSBNR/L 2020K12
Skaftmått	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500