

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	32 mm
Underläggsplatta	259031 37
totallängd L	150 mm
Fjäder-sats	259044 6
Funktionsbredd L ₄	22 mm
Hävarm	259015 12
ISO-kod hållare	PSBNR/L 2525M15
Vändskärsstorlek	15 mm
Fjäderstift-sats	259047 4
Hävarmsskruv	259018 11
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	SN.. 1506..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500