

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: D1009****Beställningsdata**

Ordernummer	540709 D1009
GTIN	4045197555564
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form D kula** (KUD)

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L₁: 9 mm

totallängd: 49 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Kulform
förkortning tandning	Z9
Form	D1009
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)
Huvud-Ø	10 mm
Huvudängd L ₁	9 mm

totallängd	49 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil