

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäder-sats	259044 6
totallängd L	170 mm
Underläggsplatta	259031 37
Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Vändskärsstorlek	15 mm
Skaftmått	32 mm
Fjäderstift-sats	259047 4
Passande vändskär	SN.. 1506..
Hävarm	259015 12
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	27 mm
ISO-kod hållare	PSBNR/L 3232P15
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500