

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	19 mm
Funktionsbredd L ₄	27 mm
Hävarm	259015 13
Skaftmått	32 mm
Hävarmsskruv	259018 13
Passande vändskär	SN.. 1906..
Fjäderstift-sats	259047 5
ISO-kod hållare	PSBNR/L 3232P19
Underläggsplatta	259031 38
Huvudängd L ₁	39 mm
totallängd L	170 mm
Fjäder-sats	259044 7
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500