

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	22 mm
Passande vändskär	SN.. 1204..
totallängd L	150 mm
Huvudängd L ₁	29 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 20
Hävarmsskruv	259018 2
Skaftmått	25 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 2
ISO-kod hållare	PSBNR/L 2525M12
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500