

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäderstift-sats	259047 4
ISO-kod hållare	PSBNR/L 3232P15
Passande vändskär	SN.. 1506..
totallängd L	170 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Skaftmått	32 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
Underläggsplatta	259031 37
Vändskärsstorlek	15 mm
Fjäder-sats	259044 6
Funktionsbredd L ₄	27 mm
Hävarm	259015 12
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500