

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SN.. 1906..
Hävarm	259015 13
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	27 mm
Fjäder-sats	259044 7
Underläggsplatta	259031 38
Hävarmsskruv	259018 13
Vändskärsstorlek	19 mm
totallängd L	170 mm
Fjäderstift-sats	259047 5
Huvudängd L <sub>1</sub>	39 mm
ISO-kod hållare	PSBNR/L 3232P19
Skaftmått	32 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500