



Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: C1225



Beställningsdata

Ordernummer	540800 C1225
GTIN	4045197156099
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar. **Form rundad cylinder** (WRC).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
totallängd	65 mm
Huvud-Ø	12 mm
Form	C1225
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil

