



## Kapskiva Basic\* EXTRA SMAL, skiv-Ø: 115mm



### Beställningsdata

Ordernummer	563650 115
GTIN	9003172409689
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera ibland.

#### Specifikation:

**A60BF.**

### Teknisk beskrivning

skivbredd	1 mm
Formbeskrivning	rak
hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	13300 min <sup>-1</sup>
Specifikation	A60BF
skiv-Ø	115 mm
för materialtjocklek	3 mm
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		