

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202276 1
GTIN	4045197861894
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 3 mm

totallängd L: 38 mm

Skaftdiameter D_s : 3 mm

Skaftform: HA

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Skärlängd L_c	3 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,005 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,006 mm
Skär-Ø D_c	1 mm
Tandantal Z	3
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm

Skafform	HA
Skaftdiameter D_s	3 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.- \emptyset	e8
totallängd L	38 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar