

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202298 1
GTIN	4045197862150
Artikelklass	12X

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 45 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd  $L_c$ : 3 mm

totallängd L: 38 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 3 mm

Skaftform: HA

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skärlängd $L_c$	3 mm
totallängd L	38 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaftform	HA
Skär-Ø $D_c$	1 mm

Tolerans nom.-Ø	e8
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Skaftdiameter $D_s$	3 mm
Tandantal Z	3
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar