



Kapskiva Basic* EXTRA SMAL, skiv-Ø: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	563650 125
GTIN	9003172409733
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera ibland.

Specifikation:

A60BF.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
skivbredd	1 mm
Specifikation	A60BF
skiv-Ø	125 mm
för materialtjocklek	3 mm
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		