

Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7mm**

Beställningsdata

Ordernummer	201306 13,7
GTIN	4045197862990
Artikelklass	11X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	e8
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skaftdiameter D_s	14 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	38 mm
totallängd L	83 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skär-Ø D_c	13,7 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm
Friställningsdiameter D_1	13,5 mm
Skaftform	HB
Skärlängd L_c	26 mm
Tandantal Z	2
Spiralvinkel	30 grad

Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

