

**Kapskiva Basic* EXTRA SMAL, skiv-Ø: 178mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563650 178
GTIN	9003172409870
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera ibland.

Specifikation:

A46BF.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rak
skivbredd	1,6 mm
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
hål-Ø	22,23 mm
Specifikation	A46BF
skiv-Ø	178 mm
för materialtjocklek	7,7 mm
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Spännfläns, par Fläns-Ø 76 mm	563990 76
-------------------------------	-----------