

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202260 20
GTIN	4045197863928
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Skaft **liknande DIN 6535 HB.**

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Spara in på kostnaderna för omslipning:

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	e8
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	75 mm
Skärlängd L_c	22 mm
Skaft	HB med h6
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,15 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaftform	HB

Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

