



Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: AS0616



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 540800 AS0616 |
| GTIN | 4045197156020 |
| Artikelklass | 52D |

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|----------------------|
| Form | AS0616 |
| totallängd | 58 mm |
| Huvud-Ø | 6 mm |
| Formbeskrivning | Cylinder med ändgrad |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| förkortning tandning | Z3 |
| Tandningstyp | med spånbrytare |
| Tandningsfinhetsgrad | medel |
| huvudlängd | 16 mm |
| Serie | Filtandning Z3 |
| Skärmaterial | HSS |
| Produktslag | Roterande fil |

