

Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202269 5
GTIN	4045197865144
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 13 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 21 mm

Friställningsdiameter D_1 : 4,8 mm

totallängd L: 57 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftform	HB
Friställningsdiameter D_1	4,8 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Skär-Ø D_c	5 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,04 mm

Skaftdiameter D_s	6 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skärlängd L_c	13 mm
totallängd L	57 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	21 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	3
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar