

Garant
HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm

Beställningsdata

Ordernummer	202269 6
GTIN	4045197865168
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 13 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 21 mm

Friställningsdiameter D_1 : 5,8 mm

totallängd L: 57 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skär-Ø D_c	6 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Friställningsdiameter D_1	5,8 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Skaftdiameter D_s	6 mm
Skärlängd L_c	13 mm
Skafform	HB
Hörnfäsbredd vid 45°	0,2 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
totallängd L	57 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	21 mm
Tandantal Z	3
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfäsvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar