

**Garant****HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	202269 7
GTIN	4045197865182
Artikelklass	11X

## Beskrivning

**Utförande:**Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd  $L_c$ : 16 mmUtkragningslängd  $L_1$  inkl. friställning: 27 mmFriställningsdiameter  $D_1$ : 6,8 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 8 mm

## Teknisk beskrivning

Tandantal Z	3
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	27 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skärlängd $L_c$	16 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Skär-Ø $D_c$	7 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skaftform	HB
Tolerans nom.-Ø	e8
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Friställningsdiameter $D_1$	6,8 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
totallängd L	63 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar