

Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202269 12
GTIN	4045197865250
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 26 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 38 mm

Friställningsdiameter D_1 : 11,8 mm

totallängd L: 83 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	38 mm
Friställningsdiameter D_1	11,8 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Skaftform	HB
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D_s	12 mm

Skär-Ø D _c	12 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skärlängd L _c	26 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
totallängd L	83 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning för krympchuck med säkringsfunktion Skaft-Ø verktyg 12 mm

SZ2025 12