

**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202275 20
GTIN	4045197865489
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	e8
Skaftdiameter D_s	20 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Skärlängd L_c	38 mm
totallängd L	104 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,15 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	3
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN

Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	M
GG(G)	lämplig	75 m/min	K
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		