

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 10 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202276 10
GTIN	4045197865632
Artikelklass	12X

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd  $L_c$ : 14 mm

totallängd L: 66 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,3 mm

**Teknisk beskrivning**

Tolerans nom.-Ø	e8
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Skaftform	HB
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tandantal Z	3

totallängd L	66 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Matning f <sub>z</sub> för valsfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	14 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfavinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar