

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: C0616****Beställningsdata**

Ordernummer	540709 C0616
GTIN	4045197522450
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form C rundad cylinder** (WRC)

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud-Ø: 6 mm

huvudlängd: 16 mm

totallängd: 50 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Form	C0616
Huvud-Ø	6 mm
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
förkortning tandning	Z9
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)
totallängd	50 mm

Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	16 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil