



Roterande fil Z3 – medel med spånbrytare, HSS, Typ: NS1230



Beställningsdata

Ordernummer	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Specialformer: E, NS, K.

Skaft-Ø 6 mm. **Specialform NS vinkel med ändgrad (WKNS)**.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	12 mm
Formbeskrivning	Vinkel med ändgrad
Vinkel	8 grad
Form	NS1230
totallängd	70 mm
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	30 mm
Serie	Filtandning Z3

Skärmaterial

HSS

Produktlag

Roterande fil