



HOLEX Pro kapskiva "2 i 1", skiv-Ø: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	563500 100
GTIN	4045197438577
Artikelklass	52M

Beskrivning

Utförande:

Universell kapskiva för stål och INOX.

Lätt att skära och stabil. Hål-Ø 16 mm.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:

A30Q-BF.

OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

Form	41
Formbeskrivning	rak
skivbredd	1,6 mm
maximalt varvtal:	15300 min ⁻¹

hål-Ø	16 mm
Specifikation	A30Q-BF
skiv-Ø	100 mm
för materialtjocklek	7,7 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslip
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		