



Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: M1225



Beställningsdata

Ordernummer	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar. **Form spetskon** (SKM).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

totallängd	65 mm
Form	M1225
Formbeskrivning	Spetskon
Huvud-Ø	12 mm
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil

