



Roterande fil Z3 – medel med spånbrytare, HSS, Typ: K1230



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 541200 K1230 |
| GTIN | 4045197156334 |
| Artikelklass | 52D |

Beskrivning

Utförande:

Specialformer: E, NS, K.

Skaft-Ø 6 mm. **Specialform K klubbform (K).**

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------------|
| Formbeskrivning | klubbform |
| Huvud-Ø | 12 mm |
| Form | K1230 |
| totallängd | 70 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| förkortning tandning | Z3 |
| Tandningstyp | med spånbrytare |
| Tandningsfinhetsgrad | medel |
| huvudlängd | 30 mm |
| Serie | Filtandning Z3 |
| Skärmaterial | HSS |

Produktlag

Roterande fil