

Garant**Roterande fil, VHM, Typ: R1315****Beställningsdata**

Ordernummer	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Gradningsfrässtift (utvändigt) med radie för kantavrundning.

Specialform avgradare (R), utvändigt.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	medel
förkortning tandning	Z3
Formbeskrivning	avgradare

Form	R1315
totallängd	55 mm
Huvud-Ø	13 mm
Skaft-Ø	6 mm
Radie	10 mm
huvudlängd	15 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil