

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickej rn/alum.), VHM, Typ: C0820****Best llningsdata**

Ordernummer	540709 C0820
GTIN	4045197522467
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utf rande:**

Skaft-  6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av f rstklassiga h rdmetallkvaliteter med h g seghet och maximal sk rkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter  r st rre  n skaftets diameter  r skaftet tillverkat av st l. Annars  r  ven skaftet av h rdmetall. **Form C rundad cylinder** (WRC)

Anv ndningsdata:

L mpliga f r praktiskt taget alla material, b de vid manuell anv ndning och i industrirobotar. F r avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft- : 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud- : 8 mm

Huvud ngd L₁: 20 mm

totall ngd: 60 mm

Skaft- : 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvud�ngd L ₁	20 mm
Huvud-�	8 mm
totall�ngd	60 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickej�rn / aluminium)
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Form	C0820

förkortning tandning	Z9
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil