

Sats spiralborrar HSS/E nr 114500 med kassett, TiAlN, Typ: 1-10



Beställningsdata

Ordernummer	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Artikelklass	11B

Beskrivning

Utförande:

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Förstärkt kärnkona.

Med utspetsning form C

Teknisk beskrivning

Borrområde	1 - 10 mm
Antal borrar	19
intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 338

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6 mm	114500 6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4 mm	114500 4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 10 mm	114500 10
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5 mm	114500 5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7 mm	114500 7

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1 mm	114500 1
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-10	115470 1-10